nVent | HOFFMAN

We connect and protect

Ventilateur d’évacuation haute performance ProLine, CEM 230v

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PPTHP2EMC



Les ventilateurs s’installent sur les toits ProLine standards avec découpure de ventilation ou peuvent être installés sur site sur les toits solides ProLine. Le ventilateur en pagode comprend un ventilateur centrifuge intégré monté dans un boîtier comprenant un couvercle anti-gouttes amovible, une protection tactile en treillis métallique, un joint périphérique et un bornier. Les ventilateurs de pagode à compatibilité électromagnétique (CEM) comprennent un écran conducteur, un joint conducteur, un filtre de ligne et un cordon d’alimentation de 6 pi .

FONCTIONS

- Ventilateur centrifuge intégré monté dans un boîtier de protection
- Peut être installé sur tout toit solide ProLine ou ProLine G2
- Le couvercle pare-gouttes surélevé peut être retiré depuis l’intérieur de l’armoire
- Le boîtier comprend un couvercle anti-gouttes amovible, une protection tactile en treillis métallique et un joint périphérique
- Options de fil conducteur ou de cordon d’alimentation
- Versions 115V ou 230V
- Classé UL type 1 ; l’installation de ce système sur une armoire fait passer l’indice de protection de l’armoire à UL type 1
- Matériel d'installation inclus

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Référence article: 27689
- Matériau: Acier doux
- Tension CA: 230V
- Pleine charge: 0.9A
- Couleur: Gris clair
- Code couleur: RAL 7035
- Finition: Revêtement poudré
- Épaisseur: 1.52mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.