


Conducteur solide non isolé



FONCTIONS

Câble solide pour un grand nombre d'applications

Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité

Les pièces LPA et LPC sont utilisées pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Section transversale	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
LPA141CTO	Aluminium	Nu	N° 4 plein	21.15mm ²	5.08 mm	
LPA141500	Aluminium	Nu	N° 4 plein	21.15mm ²	5.08 mm	152.4m
LPA141250	Aluminium	Nu	N° 4 plein	21.15mm ²	5.08 mm	76.2m
LPC151CTO	Cuivre	Nu	N° 6 plein	13.29mm ²	4 mm	
A809A06F100	Cuivre	Nu	N° 4 plein	21.2mm ²	5.2 mm	30.5m
LPC154CTO	Cuivre	Nu	N° 2 plein	33.62mm ²	8.3 mm	

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Section transversale	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
LPC154LCTO	Cuivre	Étamé	N° 2 plein	33.62mm²	8.3 mm	

Table 2/2


Référence catalogue	Poids unitaire
LPA141CTO	0.02 kg
LPA141500	0.02 kg
LPA141250	0.02 kg
LPC151CTO	0.04 kg
A809A06F100	0.06 kg
LPC154CTO	0.09 kg
LPC154LCTO	0.09 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée en pied (0,3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.