


Taraud de terre intersystème nVent ERICO PermaGround



Le taraud de terre intersystème à poser nVent ERICO PermaGround permet une installation simple et rapide sur un conducteur de terre sous le compteur. La conception à poser élimine le besoin de couper ou d'épisser le conducteur existant, sans aucun montage nécessaire. Le taraud est adapté à la fois à une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La conception à poser élimine le besoin de couper ou d'épisser le conducteur existant

Aucun montage requis, permet une installation simple et rapide sur le conducteur de terre sous le compteur

Adapté à la fois à une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Aluminium

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau du conducteur	Enfouissement direct	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Poids unitaire
GBT-1/0	Cuivre, Aluminium	Non	29.464mm	57.15mm	28.575mm	0.1 kg
GBT-1/0-M	Cuivre, Aluminium	Non	29.464mm	57.15mm	44.45mm	0.11 kg

Référence catalogue	Matériau du conducteur	Enfouissement direct	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Poids unitaire
GBT-1/0-M-W/C	Cuivre, Aluminum	Non	56.997mm	99.618mm	74.295mm	0.15 kg
GBT-250	Cuivre, Aluminum	Non	40.309mm	57.15mm	34.925mm	0.18 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE