

Kit de liaison de connecteur de chemin de rail, forme en Y



Les liaisons de connecteur pour rail nVent ERICO Cadweld sont conçues pour être soudées à l'âme du rail au niveau de l'axe neutre du profil du rail. Afin de garantir l'intégrité de la connexion, la fixation est réalisée à l'aide de matériau de soudure nVent ERICO Cadweld.

FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

La conception en Y permet un point de connexion unique pour deux conducteurs de signal

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Taille du conducteur du connecteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)
SBK218Y	Languette	Bondstrand 3/16"	N° 6 plein	3524.3 mm	457.2 mm	36.5mm


Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)
SBK218Y	4.8 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit comprend : (1) liaison en Y, (1) liaison de connecteur de rail, (1) matériau de soudure d'alliage F80 , (2) deux conducteurs parallèle à la pince-rail à marteau, et (3) manchons thermo-rétractissables.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE