

Plaque d'obturation ventilée ProLine G2



La plaque d'obturation avec ouïes d'aération est utilisée en conjonction avec les couvercles de fond de socle avec ouïes d'aération pour refroidir passivement l'électronique à l'intérieur d'une armoire, tout en conservant la classification NEMA 12. La plaque d'obturation avec ouïes d'aération est fabriquée de la même manière que la plaque d'obturation G2 standard, mais à la place d'un certain nombre de plaques se trouve un filtre en aluminium, ou une combinaison de filtres, protégés par des plaques avec ouïes d'aération en haut et en bas qui facilitent le passage de l'air. Chaque solution de plaque d'obturation avec ouïes d'aération est dotée d'une obturation réglable avec joint mousse qui permet l'entrée de câbles dans l'armoire. Bien que la solution soit robuste, il n'est pas recommandé de la placer directement sur la plaque/le filtre avec ouïes d'aération.

FONCTIONS

Ajustabilité limitée des plaques pour le repositionnement du point d'accès ; joint supplémentaire fourni en standard

Matériel d'installation inclus

Fonds de socle et couvercles de fond de socle avec ouïes d'aération vendus séparément

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.9mm
Couleur:	Gris clair
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Nombre de plaques passe-câbles	Nombre de filtres	Matériau	Expédition rapide
P2BGPV165	31045	1	2	Acier doux	No
P2BGPV185	31048	1	2	Acier doux	No
P2BGPV126	31042	2	1	Acier doux	No
P2BGPV128	31043	3	1	Acier doux	No
P2BGPV66	31057	2	1	Acier doux	No
P2BGPV68	31058	3	1	Acier doux	No
P2BGPV106	31036	2	3	Acier doux	No
P2BGPV108	31037	3	3	Acier doux	No
P2BGPV166	31046	2	2	Acier doux	No
P2BGPV186	31051	2	2	Acier doux	No
P2BGPV86	31064	2	2	Acier doux	No
P2BGPV88	31065	3	2	Acier doux	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les spécifications des châssis à double baie sont communiquées pour chaque baie individuelle.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.