

CIPS Tapered Plastic Push-In Plug for A2



FONCTIONS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt and water out of the coupler during transportation and installation

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Polyéthylène

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur
EL10CIPS	10 mm	#3		15 mm	7 mm	Jaune
EL12CIPS	12 mm	#4	10M	16 mm	7 mm	Rouge
EL14CIPS	14 mm			19 mm	7 mm	Vert
EL16CIPS	16 mm	#5	15M	21 mm	7 mm	Noir
EL18CIPS	18 mm			22 mm	7 mm	Blanc

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur
EL20CIPS	20 mm	#6	20M	26 mm	9 mm	Jaune
EL22CIPS	22 mm	#7		28 mm	9 mm	Bleu
EL25CIPS	25 mm	#8	25M	31 mm	9 mm	Rouge
EL28CIPS	28 mm	#9	30M	35 mm	9 mm	Noir
EL32CIPS	32 mm	#10		39 mm	10 mm	Jaune
EL36CIPS	36 mm	#11	35M	42 mm	10 mm	Bleu
EL38CIPS	38 mm	#12		44 mm	10 mm	Blanc
EL40CIPS	40 mm			48 mm	10 mm	Vert
EL43TCIPS	43 mm	#14	45M	52 mm	11 mm	Rouge
EL50TCIPS	50 mm			62 mm	11 mm	Noir
EL57TCIPS	57 mm	#18	55M	66 mm	11 mm	Bleu

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.