

T-Series Horizontal Installation Equipment



T-Series horizontal installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a horizontal packing clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

FONCTIONS

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are designed for an extended life

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique
RBW73914H	Acier, Graphite	43 mm
RBW73918H	Acier, Graphite	57 mm
RBW7395H	Acier, Graphite	16 mm
RBW7396H	Acier, Graphite	20 mm
RBW7397H	Acier, Graphite	22 mm
RBW7398H	Acier, Graphite	25 mm
RBW7399H	Acier, Graphite	28 mm


Référence catalogue	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique
RBW73910H	Acier, Graphite	32 mm
RBW73911H	Acier, Graphite	36 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Horizontal Packing Clamp.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE