

Kit de jonction ou de dérivation en T, installation à froid



Le modèle nVent RAYCHEM T-100 est un kit de jonction ou de dérivation en T à profil élevé installable à froid pour les câbles chauffants de traçage électrique dans les zones explosibles et non explosibles. Monté sur le conduit, à travers le calorifugeage et le placage. Comprend un embout d'étanchéité pour câble chauffant installé à froid.

CARACTÉRISTIQUES

Installation et test simples et rapides

Installation à froid : aucun pistolet thermique ou aucun permis de travail à la chaleur rouge requis, rouvrable

Performances élevées : résistant à l'impact, à la température élevée, aux produits chimiques et aux UV

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Montage	Voltage Rating for FM, CSA	Tension nominale pour PTB	Current Rating for FM, CSA
447379-000	T-100	Polymère renforcé en fibre de verre	Installation sur la tuyauterie	277 V	480 V	50 A

Table 2/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Courant nominal pour PTB	Classe d'étanchéité IP	Indice NEMA	Température ambiante	Couvercle inclus
447379-000	T-100	40 A	IP67	4X	-55 to 260 °C	Oui

Table 3/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Pour zone explosible avec gaz	Pour zone explosible avec poussière	Longueur	Hauteur	Largeur
447379-000	T-100	1, 2	21, 22	120 mm	240 mm	120 mm

Table 4/4

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur
447379-000	T-100	90 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT