

Câble de détection de carburant TT5000, modulaire

Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-XX-MC est une gamme de câbles de détection de fuite d'hydrocarbure liquide modulaire à longueur fixe avec connecteurs métalliques, utilisés pour la détection de l'emplacement des déversements d'essence, de kérosène, de diesel, de pétrole brut et d'hydrocarbures liquides similaires. Il ne détecte pas l'eau ni ne réagit en présence d'eau. Installé avec un module d'alarme et de localisation, le câble détecte les fuites d'hydrocarbure, déclenche une alarme et identifie l'emplacement.

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de pointe : réticulation par rayonnement et technologie de polymère conducteur, mécaniquement solide et résistant aux produits chimiques

Installation simple et rapide : petit, léger et flexible

Conception simple

Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone

Fiabilité et longue durée de vie : 5 year product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre extérieur:	7 mm
Température maxi de service:	60 °C
Détection:	Combustible
Méthode de détection:	Technologie des polymères conducteurs Raychem
Modèle:	Câble de détection

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
770285-000	TT5000-15M/50FT-MC	15 m
690609-000	TT5000-3M/10FT-MC	3 m
343347-000	TT5000-0.3M/1FT-MC	0.3 m

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
743599-000	TT5000-1.5M/5FT-MC	1.5 m
260635-000	TT5000-30M/100FT-MC	30 m
753845-000	TT5000-7.5M/25FT-MC	7.5 m
P000000699	TT5000-10M/33FT-MC	10 m
251851-000	TT5000-4.5M/15FT-MC	4.5 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT