


Cadre pivotant de hauteur partielle, SFCP



Cadre pivotant à hauteur partielle pour des équipements 19" qui fournit un espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants et à l'équipement installé une fois ouvert.

FONCTIONS

Description: Cadre pivotant de hauteur partielle pour composants 19" avec ouverture à gauche ou à droite. Compatible avec les coffrets et les armoires au sol juxtaposables et monobloc. Ossature en S rigide avec perforations 19" à l'avant et à l'arrière. Châssis zingué pour mise à la masse directe des composants installés. Angle d'ouverture standard de 125°-155°.

Fermeture: Une serrure DIN 3mm.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: Sur les armoires MultiMount, utiliser une barre de soutien transversale SFBP avec un profilé AVB. Sur les armoires au sol utiliser une barre de soutien transversale SFBP. Réglable en profondeur en ajoutant les profilés CLPK.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Capacité de charge
SFCP036	SFCP036	600mm	496mm	60mm	Acier doux	150N
SFCP066	SFCP066	600mm	496mm	60mm	Acier doux	300N
SFCP106	SFCP106	600mm	496mm	60mm	Acier doux	500N
SFCP126	SFCP126	800mm	696mm	60mm	Acier doux	500N
SFCP156	SFCP156	800mm	696mm	60mm	Acier doux	500N
SFCP196	SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Acier doux	500N
SFCP246	SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Acier doux	500N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE