

Sous-panneau partiel et sous-panneau pour montage latéral ProLine G2



Le sous-panneau partiel ProLine G2 se fixe au châssis ou aux sangles grillagées et facilite le montage des composants sans occuper trop d'espace interne ; également disponible en configuration latérale.

FONCTIONS

Acier doux de calibre 12 (2,5mm) ; disponible en finition peinture blanche ou conductrice

Brides sur les quatre côtés pour une rigidité accrue

Les sous-panneaux partiels peuvent être placés dans la position la plus reculée dans l'armoire à n'importe quelle hauteur verticale par incréments de 25 mm ou placés à la profondeur souhaitée à l'aide de sangles grillagées (non incluses)

Les sous-panneaux partiels à fixation latérale peuvent être placés de chaque côté à n'importe quelle hauteur verticale par incréments de 25 mm

Tout le matériel de montage est inclus

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2.66mm

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	Expédition rapide
P2PP1110	33545	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP1110G	33574	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP1112	33546	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP1112G	33575	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP114	33542	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP114G	33568	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP116	33543	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP116G	33572	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP118	33544	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP118G	33573	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP510	33524	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP510G	33553	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP512	33525	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP512G	33554	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP54	33518	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP54G	33547	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP56	33522	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP56G	33548	Acier doux		Galvanisé	No

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	Expédition rapide
P2PP58	33523	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP58G	33552	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP710	33532	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP710G	33558	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP712	33533	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP712G	33562	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP74	33526	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP74G	33555	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP76	33527	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP76G	33556	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP78	33528	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP78G	33557	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP910	33537	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP910G	33566	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP912	33538	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP912G	33567	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP94	33534	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP94G	33563	Acier doux		Galvanisé	No
P2PP96	33535	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP96G	33564	Acier doux		Galvanisé	No

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	Expédition rapide
P2PP98	33536	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PP98G	33565	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM1110	33601	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM1110G	33625	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM114	33596	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM114G	33622	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM115	33602	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM115G	33626	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM116	33597	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM116G	33623	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM118	33598	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM118G	33624	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM510	33582	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM510G	33606	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM54	33576	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM54G	33603	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM55	33583	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM55G	33607	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM56	33577	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM56G	33604	Acier doux		Galvanisé	No

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	Expédition rapide
P2PPSM58	33578	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM58G	33605	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM710	33587	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM710G	33613	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM74	33584	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM74G	33608	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM75	33588	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM75G	33614	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM76	33585	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM76G	33611	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM78	33586	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM78G	33612	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM910	33594	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM910G	33618	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM94	33591	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM94G	33615	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM95	33595	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM95G	33621	Acier doux		Galvanisé	No
P2PPSM96	33592	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM96G	33616	Acier doux		Galvanisé	No

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Couleur	Finition	Expédition rapide
P2PPSM98	33593	Acier doux	Blanc	Revêtement poudré	No
P2PPSM98G	33617	Acier doux		Galvanisé	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE