

Auvent de protection inox, ASST



Un capot antipluie en acier inoxydable offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.

FONCTIONS

Description: Pour équiper les coffrets installés en extérieur. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. L'usinage est nécessaire. Les dimensions du boîtier seront augmentées de H: 60 mm, L: 20 mm et P: 20 mm

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage

Information complémentaire: Le capot ASST n'est pas compatible avec des charnières MMHS 180°

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Matériau de l'armoire	Famille de produits
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST042	59mm	400mm	210mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST062	59mm	600mm	210mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST063	59mm	600mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST083	59mm	800mm	300mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural
ASST084	59mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	Acier doux	Montage mural
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 316L	Acier doux	Montage mural

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE