

# **CPPW Tapered Plastic Screw-In Plug for A2**



#### **FONCTIONS**

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

# **SPÉCIFICATIONS**


Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Table 1/2							
Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Hauteur (H)	
EL20CPPW	20 mm	#6	20M	27 mm	41 mm	13 mm	
EL32CPPW	32 mm	#10		42 mm	54 mm	16 mm	
EL22CPPW	22 mm	#7		33 mm	43 mm	16 mm	
EL16CPPW	16 mm	#5	15M	22 mm	36 mm	13 mm	
EL25CPPW	25 mm	#8	25M	33 mm	46 mm	16 mm	

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Hauteur (H)
EL12CPPW	12 mm	#4	10M	17 mm	32 mm	13 mm
EL28CPPW	28 mm	#9	30M	37 mm	50 mm	16 mm

Table 2/2						
Référence catalogue	Épaisseur (T)	Couleur				
EL20CPPW	3 mm	Jaune				
EL32CPPW	3 mm	Jaune				
EL22CPPW	3 mm	Bleu				
EL16CPPW	3 mm	Noir				
EL25CPPW	3 mm	Rouge				
EL12CPPW	3 mm	Rouge				
EL28CPPW	3 mm	Noir				

#### **DIAGRAMMES**



# **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

## North America

+1.800.753.9221
Option 1 - Customer Care
Option 2 - Technical
Support

#### Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

## **Europe**

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.