

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

FONCTIONS

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Uréthane polyester

Table 1/1


Référence catalogue	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur (L)	À utiliser avec	Couleur	Poids unitaire
LK307A	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Bleu	0.08 kg
LK308A	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rouge	0.09 kg
LK316A	40 mm	19 mm	51mm	LK16	Noir	0.12 kg
LK320A	43 mm	19 mm	51mm	LK20	Jaune	0.15 kg
LK309A	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Noir	0.11 kg
LK310A	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Jaune	0.13 kg

Référence catalogue	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur (L)	À utiliser avec	Couleur	Poids unitaire
LK311A	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Bleu	0.15 kg
LK314A	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rouge	0.22 kg
LK318A	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Noir	0.5 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE