We connect and protect

nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp, Copper-bonded, Copper, 1/2" dia, 1/0 Stranded-2/0 Stranded

Centrale d’électricité

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EHL12FC2G

Le connecteur mécanique non réversible nVent ERICO Hammerlock raccorde le conducteur de mise à la terre au piquet de terre. Le système Hammerlock de pointe est usiné à partir de cuivre hautement conducteur et fournit un assemblage de faible résistance conçu pour supporter des courants de court-circuit de terre et des surtensions transitoires dues à la foudre. La conception mécanique robuste du connecteur garantit un niveau de performance optimal pendant de nombreuses années, une fois l’assemblage enterré en environnement agressif.

L’installation du système Hammerlock n’est pas plus difficile que de donner un coup de marteau et ne nécessite aucun outil ou formation spécifique. Le système Hammerlock peut être installé trois à cinq fois plus vite que les cosses de raccordement. Il permet une connexion de mise à la terre de haute qualité, facile à utiliser et supporte 100 % de la capacité de charge de courant du conducteur.

CERTIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Connexion non réversible d’excellente résistance mécanique
Installation simple et facile qui ne requiert qu’un marteau
Aucune formation spécifique requise
Connexion de faible résistance

Fournit une indication visuelle de la connexion réalisée

Permet des connexions en T ou traversantes

Convient aux conducteurs en acier Copperweld®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ground Rod Type: Avec liaison cuivre

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 12,7 mm

Number of Conductors: 1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.