


RatiopacPRO| Équerre de rackage 19", Retrofit



Pour la conversion des coffrets RatiopacPRO avec montant simple ou poignée avant. Le montage ultérieur des supports peut être effectué sans démontage du coffret.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour la conversion des coffrets avec montant simple ou poignée avant

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium
Type de produit: Support
Code couleur: RAL 7016

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Couleur	Finition	Famille de produits	Compatible avec
---------------------	-----------------	--------------------	---------	----------	---------------------	-----------------

24571-994	2U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO	Coffrets, RatiopacPRO
24571-299	5U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO Air	Coffrets, RatiopacPRO Air
24571-300	7U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO Air	Coffrets, RatiopacPRO Air
24571-296	4U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO	Coffrets, RatiopacPRO
24571-992	5U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO	Coffrets, RatiopacPRO
24571-297	6U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO	Coffrets, RatiopacPRO
24571-298	4U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO Air	Coffrets, RatiopacPRO Air
24571-295	3U	2	Gris clair	Revêtement poudré	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO	Coffrets, RatiopacPRO

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
24571-994	No
24571-299	No
24571-300	No
24571-296	No
24571-992	No
24571-297	No

Référence catalogue	Expédition rapide
24571-298	No
24571-295	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Aucune glissière fixe ne peut être utilisée lors de l'installation dans les armoires ou les coffrets 19".

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE