

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding

Centrale d'électricité

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version without front handles

Supplied as space-saving flat-pack

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-161	3 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Textile
24563-162	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile
24563-163	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-164	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile
24563-461	6 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Textile
24563-462	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Textile
24563-463	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-464	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile

Table 2/3

Référence catalogue	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Montage	Conformité à	EMC Shielding	Product Type
24563-161	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-162	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-163	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-164	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-461	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-462	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis
24563-463	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis

Référence catalogue	Shock and Vibration Tolerance	HandleIncluded	Montage	Conformité à	EMC Shielding	Product Type
24563-464	5 g (force)	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis

Table 3/3

Référence catalogue	Rack Width	Charge statique
24563-161	84 HP	15 kgf
24563-162	84 HP	15 kgf
24563-163	84 HP	15 kgf
24563-164	84 HP	15 kgf
24563-461	84 HP	15 kgf
24563-462	84 HP	15 kgf
24563-463	84 HP	15 kgf
24563-464	84 HP	15 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE