

Thermostat mécanique AMC-1B



Le modèle nVent RAYCHEM AMC-1B est un thermostat de sondage de ligne conçu pour réguler les systèmes de traçage électrique dans les zones explosibles. Il détecte les températures de la tuyauterie ou de la paroi du réservoir, utilisé pour contrôler un circuit de traçage électrique unique ou commuter plusieurs circuits avec un contacteur, il dispose d'un point de consigne réglable. Également utilisé pour indiquer des conditions d'alarme de température basse ou élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Simple to install and operate, single cable entry through 3/4"/19 mm NPT conduit hub

Thermostat de régulation de sondage de ligne à économie d'énergie

Point de consigne réglable : 25 °F to 325 °F / -4 °C to 163 °C

Puissance et commutateur électriques : 22 A at 125/250/480 VAC, SPDT switch

Boîtier : NEMA 4X, en aluminium fondu à revêtement en polyuréthane, matériau en acier inoxydable

Fiabilité et longue durée de vie

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Indice NEMA	Type de thermostat	Intensité maximale	Paramètres de température du régulateur
943533-000	AMC-1B	Aluminium	4X	Thermostat mécanique	22 A	-4 to 163 °C

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Plages de mesure des températures	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de zone
943533-000	AMC-1B	215 °C	142 mm	114 mm	76 mm	Zone non explosible

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT