

Régulateur numérique ECW



Le modèle ECW-GF nVent RAYCHEM est un thermostat de sondage de ligne ou de température ambiante électronique avec dispositif intégré de protection contre les courts-circuits à la masse de 30 mA, pour les câbles chauffants autorégulants utilisés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries, de maintenance de l'écoulement, de protection contre le soulèvement par le gel ou de chauffage par le sol. Tableau d'affichage à distance en option, RAYCHEM ECW-GF-DP.

CARACTÉRISTIQUES

Thermostat de température ambiante ou thermostat de contrôle électronique éco-énergétique.

Réglable : 32 °F/0 °C to 200 °F/93 °C, 100 to 277 V

Commutation directe des câbles chauffants : maximum current 30 A, 277 VAC

Installation simple et rapide : intégré à un boîtier NEMA 4X, montage mural ou sur tuyauterie (kit de support de tuyauterie FTC-PSK RAYCHEM en option)

Affichage numérique : affiche la température mesurée, la température seuil définie et les conditions d'alarme (si détectées)

Fiabilité et longue durée de vie : 2 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Indice NEMA	Type de thermostat	Tension d'alimentation	Intensité maximale	Paramètres de température du régulateur
P000000925	ECW-GF	4X	Électronique	100 – 277 V	30 A	0 – 93 °C

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Montage	Hauteur	Largeur
P000000925	ECW-GF	Montage mural/sur fixation de support	160 mm	160 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT