

Série PD Pro



Le modèle nVent RAYCHEM PD Pro est une unité de régulation éco-énergétique pour les applications de déneigement et de dégivrage des chéneaux de taille moyenne qui ne nécessitent pas d'armoire de régulation. Fonctionnement entre 100 et 277 V c.a., il peut être utilisé pour réguler un circuit de traçage électrique unique ou commuter plusieurs circuits par le biais d'un contacteur. S'interface avec deux sondes maximum. Également disponible avec une protection intégrale contre les courts-circuits à la masse de 30 mA.

CARACTÉRISTIQUES

Installation et fonctionnement simples et rapides

Energy saving, with capability for 2 snow sensors (GIT-1, CIT-1 or SIT-6E sensors, any combination)

Régulation automatique et manuelle du contournement, le « bouton de commande du cycle de chauffage » permet d'initier ou d'annuler manuellement le processus

Adjustable hold-on timer continues heater operation for up to 8 hours after snow stops, to ensure complete melting

Unité de commande à distance RCU-3 en option, pour une surveillance et un contrôle pratiques

Fiabilité et longue durée de vie : 2 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe d'étanchéité IP:	4X
Intensité maximale:	30 A
Tension d'alimentation:	100 - 277 V
Profondeur:	102 mm
Hauteur:	140 mm
Largeur:	207 mm
Matériau:	Polycarbonate

Référence catalogue	Nom de l'article
P000001509	GF-PRO
P000001508	PD-PRO

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT