


# Support de couvercle de câble RIM-CCB



Le support de couvercle de câble nVent RAYCHEM est conçu pour être monté sur le toit ou les gouttières et émet une ou deux séries de câble chauffant autoréglant. Il est utilisé pour améliorer le transfert de chaleur du câble chauffant vers la neige et créer des chemins de drainage plus importants.

## CARACTÉRISTIQUES

Solution de dégivrage à long terme par une protection mécanique du câble chauffant

Solution visuellement esthétique en dissimulant le câble chauffant

Une solution fiable et haute performance pour la fonte de neige dans les gouttières ou autres sections de toit

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Hauteur:</b>                         | 8 mm   |
| <b>Largeur:</b>                         | 41 mm  |
| <b>Température d'installation min.:</b> | -18 °C |

Table 1/1

| Référence catalogue | Nom de l'article | Matériau  | Couleur      |
|---------------------|------------------|-----------|--------------|
| R6201-AL-01         |                  | Aluminium | Gris ardoise |
| R6201-AL-02         |                  | Aluminium | Blanc pierre |
| R6201-AL-03         | CCB-AL           | Aluminium | Bone White   |
| R6201-AL-04         |                  | Aluminium | Amande       |
| R6201-AL-05         |                  | Aluminium | Grès         |

| Référence catalogue | Nom de l'article | Matériau  | Couleur        |
|---------------------|------------------|-----------|----------------|
| R6201-AL-06         |                  | Aluminium | Bronze sierra  |
| R6201-AL-07         |                  | Aluminium | Sarcelle       |
| R6201-AL-08         |                  | Aluminium | Bleu roi       |
| R6201-AL-09         |                  | Aluminium | Bleu ciel      |
| R6201-AL-10         |                  | Aluminium | Vert Sherwood  |
| R6201-AL-11         |                  | Aluminium | Vert Hartford  |
| R6201-AL-12         |                  | Aluminium | Vert Hemlock   |
| R6201-AL-13         |                  | Aluminium | Vert patiné    |
| R6201-AL-14         |                  | Aluminium | Lierre foncé   |
| R6201-AL-15         |                  | Aluminium | Brandy Wine    |
| R6201-AL-16         |                  | Aluminium | Rouge roi      |
| R6201-AL-17         |                  | Aluminium | Rouge colonial |
| R6201-AL-18         |                  | Aluminium | Terre cuite    |
| R6201-AL-19         |                  | Aluminium | Bronze sombre  |
| R6201-AL-20         |                  | Aluminium | Bronze sombre  |
| R6201-AL-21         |                  | Aluminium | Marron Mansard |
| R6201-AL-22         |                  | Aluminium | Bronze moyen   |
| R6201-AL-23         | CCB-AL           | Aluminium | Noir mat       |

| Référence catalogue | Nom de l'article | Matériau  | Couleur          |
|---------------------|------------------|-----------|------------------|
| R6201-AL-24         |                  | Aluminium | Cuivre classique |
| R6201-AL-25         |                  | Aluminium | Argent métallisé |
| R6201-AL-26         |                  | Aluminium | Champagne        |
| R6201-AL-27         |                  | Aluminium | Cityscape        |
| R6201-AL-28         |                  | Aluminium | Gris anthracite  |
| R6201-AL-29         |                  | Aluminium | Patine tropicale |
| R6201-AL-30         |                  | Aluminium | Bleu électrique  |
| R6201-AL-31         |                  | Aluminium | Bleu Award       |
| R6201-AL-32         |                  | Aluminium | Vert granite     |
| R6201-AL-50         |                  | Aluminium |                  |
| R6201-CU-70         | CCB-CU           | Cuivre    | Cuivre           |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**