

# Kit de raccordement électrique en dessous de l'isolation, série SC

nVent RAYCHEM 1/2/3SC-xxPT est une gamme de kits de raccordement électrique en dessous de l'isolation destinés à être utilisés dans des applications de traçage de chaleur longue ligne. Disponibles en grande ou petite taille, chacun avec un corps de conduit en aluminium sans cuivre avec finition époxy.

## CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : the small version has a conduit body with two 1/2" NPT entries, larger version 1" and each have large top opening with cover for easy potting; includes 5 ft cold-lead wires and a 3-ft flexible stainless steel armor

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available

NEMA Type 4 conduit body

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Quantité d'entrées de câble:</b>	2
<b>Type de connexion:</b>	Connexion à froid
<b>Modèle:</b>	Câble de raccordement/Câble chauffant
<b>Montage:</b>	Installation sur la tuyauterie
<b>Sous l'isolation:</b>	Oui

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Passage de câbles	Hauteur	Largeur	Profondeur
100760-000	2SC-4PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
141394-000	2SC-8PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
A60192-000	2SC-6PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000336	1SC-4PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000337	1SC-6PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm

Référence catalogue	Nom de l'article	Passage de câbles	Hauteur	Largeur	Profondeur
P000000338	1SC-8PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000404	3SC-4PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000405	3SC-6PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000406	3SC-8PT	1 po	51 mm	178 mm	51 mm
P000000339	1SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm
P000000359	2SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm
P000000407	3SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**