


# Carte fond de panier| avec lignes de signaux connectées

Carte fond de panier avec lignes de signaux interconnectées.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Ligne d'alimentation sur chaque slot (rangée 1 + 32)

Lignes de signaux reliées de connecteur à connecteur, carte double couche

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit      | Nombre de Slots | Hauteur du rack | Type de cartes fond de panier | Largeur du slot | Type de connecteur |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 23007-188           | Carte fond de panier | 28              | 3U              | 60 lignes de signal           | 3HP             |                    |
| 23007-010           | Carte fond de panier | 10              | 3U              | 60 lignes de signal           | 4HP             | C64F               |
| 23007-081           | Carte fond de panier | 21              | 3U              | 60 lignes de signal           | 4HP             |                    |
| 23007-114           | Carte fond de panier | 14              | 3U              | 60 lignes de signal           | 3HP             | C64F               |

| Référence catalogue | Type de produit      | Nombre de Slots | Hauteur durack | Type de cartes fond de panier | Largeur du slot | Type de connecteur |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 23007-040           | Carte fond de panier | 10              | 3U             | 60 lignes de signal           | 4HP             | C96F               |
| 23007-410           | Carte fond de panier | 10              | 3U             | 90 lignes de signal           | 4HP             | C96F               |
| 23007-021           | Carte fond de panier | 21              | 3U             | 60 lignes de signal           | 4HP             | C64F               |
| 23007-421           | Carte fond de panier | 21              | 3U             | 90 lignes de signal           | 4HP             | C96F               |
| 23007-051           | Carte fond de panier | 21              | 3U             | 60 lignes de signal           | 4HP             | C96F               |
| 23007-128           | Carte fond de panier | 28              | 3U             | 60 lignes de signal           | 3HP             | C64F               |
| 23007-158           | Carte fond de panier | 28              | 3U             | 60 lignes de signal           | 3HP             | C96F               |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de connecteur d'alimentation | Quantité par colis | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 23007-188           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-010           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-081           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-114           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-040           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-410           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-021           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-421           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-051           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |

| Référence catalogue | Type de connecteur d'alimentation | Quantité par colis | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 23007-128           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |
| 23007-158           | Fastons 6,3 x 0,8 mm              | 1                  | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**