

Matériau de soudage nVent ERICO Cadweld F20



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le mélange est composé principalement d'oxyde de cuivre et d'aluminium

Utilisé principalement dans les applications de mise à la terre et de métallisation

Le métal d'apport se trouve à l'extrémité supérieure du tube et la poudre d'allumage dans le fond du tube

Emballé par dimensions dans des tubes plastiques avec bouchons transparents

Tubes emballés dans des boîtes en plastique avec les disques en métal

Chaque connexion soudée utilise un seul disque

Non explosif

N'est pas sujet à un allumage spontané

Voir les détails spécifiques de l'assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Conformité
115	163050	Connexion permanente EN CEI® 62561-1

Référence catalogue	Référence article	Conformité
150	163060	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
200	163070	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
25	163000	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
250	163080	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
32	163010	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
45	163020	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
500	163090	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
65	163030	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
90	163040	Connexion permanente EN CEI® 62561-1
15	163590	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE