


Petite résistance chauffante anticondensation, EGK



Cette petite résistance chauffante anticondensation, EGK, est disponible avec une plage de capacité de chauffage de 10 à 30 watts. Sa taille facilite son installation dans les espaces étroits. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement. Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.

NORMES INDUSTRIELLES

CE
EAC

FONCTIONS

Description: Petite résistance chauffante à semi-conducteur, à fixer verticalement pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715). Pour la version UL veuillez contacter nVent HOFFMAN.

Elément chauffant: Résistance PTC.

Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.

Humidité opérationnel: -45 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.

Raccordement: Câble silicone 3 x 0,5 mm² (300 mm). Pour résistances chauffantes UL, câble 3XAWG20 (300 mm).

Protection: IP 44, classe I (mise à la terre).

Homologations: CE, EAC.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité nominale en watts	Matériau	Finition
EGK020	62mm	55mm	25mm	20W	Plastique, Plastique	Mill
EGK030	72mm	55mm	25mm	30W	Plastique, Plastique	Mill
EGK010	52mm	55mm	25mm	10W	Plastique, Plastique	Mill

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

*Les valeurs de tension min./max. des résistances chauffantes 120-240 V sont de 110/265 V ; si les tensions de fonctionnement sont inférieures à 140 Vc.a./c.c., les performances de la résistance sont réduites de 10 %.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE