

Boîtier de raccordement tôle peinte, STB



La gamme de boîtiers terminaux en acier doux, STB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme STB est bien adaptée pour les environnements intérieurs exigeants. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

CEI 62208 IP66

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FONCTIONS

Matériau: Tôle peinte 1,2 mm.

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perçages de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goudjons M6x13 pour profilés de fond/platine de montage.

Joint: L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.

Mise à la masse: Goudjons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la masse

Protection: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Boîtier, couvercle, vis de couvercle, vis de fixation, caches et équipements de mise à la masse.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur du corps:	1.2mm
Épaisseur de porte:	1.2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Poids	Expédition rapide
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg	No
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg	No
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg	No
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg	No
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg	No
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg	No
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg	No
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg	No
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg	No
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg	No
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg	No
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg	No
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg	No
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg	No
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg	No



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE