

Varistar CP| Armoire serveur

Data Solutions



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Préparé pour l'intégration des actifs informatiques 19.

FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg, dynamique 1000 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements informatiques possibles

Faces d'aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Rack
Teinte RAL des pièces d'habillage:	RAL 7021
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Largeur	Coloris de l'habillage	Profondeur
---------------------	-----------------	---------	---------------------------------	---------	------------------------	------------

10630-017	42U	2000mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Quantité par colis	Charge dynamique	Finition	Matériau
10630-017	Standard	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-018	Standard	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-019	Standard	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-020	Standard	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-023	Accouplable	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-024	Accouplable	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-025	Accouplable	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier
10630-026	Accouplable	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE