

Câble à réseau de rail, moule uniquement, signalisation



FONCTIONS

Moule de rechange conçu pour l'installation des circuits de voie et des cavaliers de métallisation à l'axe neutre

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Matériau: Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
SBB200CLH	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Gauche
SBB200CRH	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Droite
SBW3150BLH	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5	Gauche
SBW3150BRH	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5	Droite
SBB200YLH	Languette de 1"	16 mm ² concentrique	5.18mm	T21, TB5	Gauche

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
SBB200YRH	Languette de 1"	16 mm ² concentrique	5.18mm	T21, TB5	Droite
SBB200XRH	Languette de 1"	25 mm ² Torsadé	6.6mm	TB5, T21	Droite
SBB200PLH	Languette de 1"	35 mm ² Torsadé	7.75mm	TB5, T21	Gauche
SBB200PRH	Languette de 1"	35 mm ² Torsadé	7.75mm	TB5, T21	Droite
SBWW6LH	Conçu sur le terrain	Plein 50 mm ²	8mm	T21	Gauche
SBWW6RH	Conçu sur le terrain	Plein 50 mm ²	8mm	T21	Droite

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE