


Cosse cuivre ou acier pour surface en acier



Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Forme une connexion permanente à faible résistance

Fournit une liaison moléculaire

Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les mêmes capacités nominales de courant que le conducteur

Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe

Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld

Les connexions peuvent être inspectées visuellement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Gamme des moules	Type de goujon	Connecté à
HVD37CU	HV	Goujon en cuivre de 1"	Surface en acier
HXC22	HX	Goujon en acier de 1"	Surface en acier
HVC14CU	HV	Goujon en cuivre de 1/2"	Surface en acier

Référence catalogue	Gamme des moules	Type de goujon	Connecté à
HXC14CU	HX	Goujon en cuivre de 1/2"	Surface en acier
HXC14	HX	Goujon en acier de 1/2"	Surface en acier
HXC10	HX	Goujon en acier de 1/4"	Surface en acier
HVC18	HV	Goujon en acier de 3/4"	Surface en acier
HVC12CU	HV	Goujon en cuivre de 3/8"	Surface en acier
HVC12	HV	Goujon en acier de 3/8"	Surface en acier
HXC12	HX	Goujon en acier de 3/8"	Surface en acier
HVC31CU	HV	Goujon en cuivre de 5/8"	Surface en acier
HXC16	HX	Goujon en acier de 5/8"	Surface en acier
HVCP120	HV	Goujon en acier de 12 mm	Surface en acier
HXC13CU	HX	Goujon en cuivre 13 mm	Surface en acier

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les applications telles que les salles d'ordinateur, tunnels ou autres endroits à faible ventilation, spécifiez un moule nVent ERICO Cadweld Exolon sans fumée. Ajouter un préfixe XL au numéro de pièce de moule standard lors de la commande (par exemple, TAC2Q2Q devient XLTAC2Q2Q). De même, le matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon est désigné par le préfixe XL (par exemple, 150 devient XL150).

Un éclateur peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

Embout non inclus.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Gamme des moules	
X	Code de prix	
XX	Type d'embout fileté	
L*	Creuset fendu	La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M*	Moule uniquement	
W*	Plaques d'usure	L'abrasion mécanique des moules est réduite aux points d'entrée des câbles

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE