

Étrier BC pour barre de cuivre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour connecter deux barres de cuivre ou une barre de cuivre à nVent ERIFLEX Flexibar

Deux plaques nervurées complètes avec vis

Permet un contact électrique excellent

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Capacité de serrage: 20mm
Finition: Électro-galvanisé
Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur de la barre collectrice	Largeur (W)	A	Diamètre de vis (Sc)	Couple de serrage (TQ)
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------	---	----------------------	------------------------

BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE