


Panhead Screw, Torx

Power Utilities

Panhead screws.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Panhead screw

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Matériau	Famille de produits
24560-148	10 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	
24560-147	7 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24560-161	12 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Matériau	Famille de produits
24560-135	6 mm	Zingué	100	M4	Acier	EuropacPRO
24571-371	14 mm	Zingué	100	M4	Acier	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24571-372	10 mm	Zingué	100	M4	Acier	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24560-178	6 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24560-162	14 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	
24560-163	16 mm	Nickelé	100	M2.5	Acier	

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Type	Compatible avec	Couple de serrage
24560-148	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test	0.3 N·m
24560-147	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3 N·m
24560-161	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test	0.3 N·m
24560-135	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Bacs à cartes	1.3 N·m
24571-371	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4 N·m

Référence catalogue	Type de produit	Type	Compatible avec	Couple de serrage
24571-372	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	2.4 N·m
24560-178	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
24560-162	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test	
24560-163	Vis	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE