

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

FONCTIONS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3, CEI 60529

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-760	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-761	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-762	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-763	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-764	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-765	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-766	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP
21630-767	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP55	Porte acier, brute	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE