

Kit de raccordement à profil compact pour câbles chauffants parallèles, installation à froid, ATEX



Le modèle nVent RAYCHEM C-150-E est un connecteur à isolant thermique, faible encombrement, sous calorifuge, installé à froid sur le câble d'alimentation électrique flexible, à utiliser avec le modèle nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV et KTV. Il peut être utilisé dans des applications dont la température nominale est comprise entre $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $215\text{ }^{\circ}\text{C}$.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Installation à froid : gaine d'étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n'est requis

Un composant discret sous calorifuge pour tous les câbles chauffants autorégulants industriels nVent RAYCHEM

Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l'approbation du système

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle	Type de connexion	Tension nominale	Intensité maximale	Température d'exposition maxi.
073704-000	C-150-E	Câble de raccordement/ Câble chauffant	Connexion à froid	277 V	25 A	215 °C

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Classe d'étanchéité IP	Adapté au plomb froid
073704-000	C-150-E	IP66	7.8 – 12.5 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT