

Armoire de commande SBS-R pour le maintien en température de l'eau chaude



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité de phase:	3
Classe d'étanchéité IP:	IP55
Protection:	Disjoncteur de fuite de terre/miniature
Montage:	Fixation murale
Protection contre les surtensions:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du groupe	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	1	1	20 A, Type C	40	1
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	1	3	20 A, Type C	40	1
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	1	1	13 A, Type C	40	1
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	1	1	16 A, Type C	40	1
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	1	3	16 A, Type C	40	1

Référence catalogue	Nom del'article	Quantité du groupe	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	2	1	16 A, Type C	40	2

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau du boîtier
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	400	300	210	Métal
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	600	400	210	Métal
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	400	300	210	Métal
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	400	300	210	Métal
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	600	400	210	Métal
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	600	600	210	Métal

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT