Tableau d’alarmes TT-TS12

L’unité à écran tactile TraceTek TT-TS12 nVent RAYCHEM offre une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher les informations d’un réseau pouvant compter jusqu’à 250 circuits de détection de fuite externes. Avec des cartes d’emplacement de la fuite interactives et dynamiques, l’emplacement de la fuite est visible sur le plan des pièces, le plan du réseau de tuyauterie ou la photo d’un seul équipement. Offre une vue d’ensemble rapide de l’état de tous les câbles de détection de fuite. Fonctionne avec les transmetteurs de réseau sans fil maillé ou TTSIM.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation, configuration et fonctionnement faciles
- Affichage graphique de l’emplacement de la fuite : 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
- Options d'interface flexibles : sont fournis en standard des alarmes sonores, des relais de synthèse, des données série et des interfaces Web
- Onboard memory for up to 5000 events, simple off-line archiving and software updates
- Disponible en différentes configurations
- Email alerts allow 24/7 remote notification of an alarm
- CE and UL 508 compliant

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contacts de relais:	8 Relays (4 System, 4 User Programmable)
Affichage:	12" Touch Screen, TFT LCD
Profondeur:	210 mm
Hauteur:	400 mm
Largeur:	500 mm
Température de fonctionnement:	-20 à 60 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l’article	Nombre de TTSIM
1244-015332	TT-TS12-E-PANEL-S1-1	1 x TTSIM-1
1244-015336	TT-TS12-E-PANEL-S1A-1	1 x TTSIM-1A

Référence catalogue	Nom de l'article	Nombre de TTSIM
1244-015333	TT-TS12-E-PANEL-S1-2	2 x TTSIM-1
1244-015337	TT-TS12-E-PANEL-S1A-2	2 x TTSIM-1A
1244-015334	TT-TS12-E-PANEL-S1-3	3 x TTSIM-1
1244-015338	TT-TS12-E-PANEL-S1A-3	3 x TTSIM-1A
1244-015335	TT-TS12-E-PANEL-S1-4	4 x TTSIM-1
1244-015339	TT-TS12-E-PANEL-S1A-4	4 x TTSIM-1A
1244-015331	TT-TS12-E-PANEL-0	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com