

Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005

Tiroir 19" rackable avec clavier et extension complète.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Tiroir extensible 1 U avec clavier, touches de fonction, pavé numérique, pavé tactile

Verrouillage à pleine extension et à l'état inséré

Connexion USB pour clavier et souris

Cote d'installation montant 19" (dimension c) de 470 ... 700 mm

Couleur noir foncé (RAL 9005)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Tiroir baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Type
60118-566	1U	400mm	Noir foncé	1	RAL 9005	Clavier

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Type
60118-569	1U	400mm	Noir foncé	1	RAL 9005	Clavier
60118-567	1U	400mm	Noir foncé	1	RAL 9005	Clavier
60118-568	1U	400mm	Noir foncé	1	RAL 9005	Clavier

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec	Type de clavier	Expédition rapide
60118-566	Armoires 19"	QWERTZ	No
60118-569	Armoires 19"	QWERTY ROYAUME-UNI	No
60118-567	Armoires 19"	QWERTY ÉTATS-UNIS	No
60118-568	Armoires 19"	AZERTY	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dispositions de clavier, trackball et connexions disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE