


Vis pour fixation de composants durcis



Pièces de montage avec composé frein-filet pour flanc robuste, profilés horizontaux, capots supérieurs, profilé d'angle.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis pour les fixations suivantes : Flanc robuste - glissière horizontale, Flanc robuste - capot supérieur, Flanc robuste - équerre arrière

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Kit de montage

Famille de produits: EuropacPRO

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Longueur	Quantité par colis	Taille du filetage	Finition	Matériau
24566-105	Vis à tête fraisée	7mm	100	M4		Acier inoxydable
24560-140	Écrou carré		100		Zingué	Acier
24566-106	Vis à tête fraisée	10mm	100	M4		Acier inoxydable
24566-101	Vis à tête fraisée	14mm	100	M4		Acier inoxydable

Référence catalogue	Type	Longueur	Quantité par colis	Taille du filetage	Finition	Matériau
24566-100	Vis à tête fraisée	18mm	100	M4		Acier inoxydable
24566-104	Vis Tête cylindrique plate	8mm	100	M4		Acier inoxydable
24566-103	Vis Tête cylindrique plate	10mm	100	M4		Acier inoxydable
24566-102	Vis Tête cylindrique plate	14mm	100	M4		Acier inoxydable

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec	Expédition rapide
24566-105	Bacs à cartes	No
24560-140	Bacs à cartes	No
24566-106	Bacs à cartes	No
24566-101	Bacs à cartes	No
24566-100	Bacs à cartes	No
24566-104	Bacs à cartes	No
24566-103	Bacs à cartes	No
24566-102	Bacs à cartes	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE