


Peigne de détrompage/ codage



Le détrompage s'effectue au niveau d'un connecteur. Avec le détrompage, seule la carte avec le codage complémentaire peut être insérée au bon slot.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le détrompage mécanique empêche l'enfichage d'une alimentation au mauvais slot, espace nécessaire 4 F

Peigne détrompeur (repère 2), monté sur l'alimentation

Réceptacle (repère 1), se monte sur la bande d'adaptation

Placement des pions de détrompage (repère 3) dans le réceptacle (repère 1)

Retrait des ergots à l'emplacement approprié sur le peigne détrompeur

Avec 2 pions de détrompage il existe 66 possibilités de détrompage

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Alimentations 19"
Type:	Détrompage mécanique
Type de produit:	Détrompeur
Matériau:	Polybutylène téréphtalate

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Nombre de broches	Certifications	Expédition rapide
60800-123	1	(1) 2	RoHS	No

Référence catalogue	Quantité par colis	Nombre de brochures	Certifications	Expédition rapide
60800-122	1			No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Réceptacle ; bloc de détrompage ; pion de détrompage

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE