

Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 34 mm, 112, mm 107 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

14820-701



Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes eNUC, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.

CERTIFICATIONS



STANDARDIZATION
GROUP FOR
EMBEDDED
TECHNOLOGIES

FONCTIONS

Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant

Avec blindage CEM

Conforme à la norme SDT.03 embedded NUC <http://www.sget.org/standards.html>

Découpes spéciales pour les cartes Embedded NUC IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Construction rigide nécessitant seulement deux vis

faces latérales avec perforations pour le refroidissement passif

Entretoises installées pour le montage des cartes

Couleur RAL 7016

Autres dimensions, formes de découpe ou emplacements et sérigraphies disponibles

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Coffret à petit facteur de forme

Famille de produits: Interscale

Type: Sur table

Hauteur: 34mm

Largeur: 112mm

Profondeur: 106.5mm

Matériau: Aluminium

Couleur: Gris anthracite

Code couleur: RAL 7016

Finition: Revêtement poudré

Indice de protection: IP20

Refroidissement: Avec perforations

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.

Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE