


# Poignée d'insertion/extracteur type XL ; 10 pièces

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

20817-874



Adapté pour les forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 1500 N (par paire). Fixation solide de la carte à l'aide de 2 vis. La fonction d'insertion sera soutenue par une pièce de détrompage qui sera montée sur le profil horizontal.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 1500 N (par paire)

Poignée en PA, fibre de verre renforcée, UL 94V 0

Fixation de carte robuste avec fixation à double vis

Possibilité de monter un microswitch

Symétrique, poignée identique en haut/en bas

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Poignée

Type: Dispositif d'insertion/d'extraction

Compatible avec: Faces avant

Type de poignée: XL

Largeur: 20.1mm

Matériau: Alliage de zinc; Polyamide

Couleur: Noir foncé

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Quantité par colis: 10

Code couleur: RAL 9005

Profondeur: 42.39mm

Hauteur: 73.57mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander séparément les faces avant et le micro interrupteur.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**