



Connecteur de type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 Contacts, FASTON 6,3 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

69001-733



Connecteur DIN mâle / femelle en H. Classe d'exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Classe d'exigence 2 selon EN 60603 (DIN 41642)

Détrompage séparé

Détrompage sur le connecteur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type: Connecteurs femelles

Quantité par colis: 1

Nombre de contacts: 15

Matériau de contact: Plaqué argent

Pas du connecteur: 5.08mm

Ligne de fuite min., contact-contact: 8mm

Distance d'air min., contact-contact: 4.5mm

Courant maximal à 20 °C: 6A

Résistance de contact maximale: 8mΩ

Force d'enfichage et d'extraction maximale: 90N

Tension d'essai (Ueff), contact-contact: 1.55kV

Tension d'essai (Ueff), contact-masse: 2.5kV

Affectation des rangées: Z; D

Finition: Plaqué argent

Type de produit: Connecteur

Compatible avec: Faces avant

Type de connexion: Faston, 6,3 mm

Net Weight: 0.04kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE