


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Avec blindage, Poignée avant



Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, version lourde avec faces latérales soudées tox et poignée avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est fermement fixée sur le flanc (soudée à froid) et comprend des poignées

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Aluminium

Profil de type H « Heavy »

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24567-172	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24567-173	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-174	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-472	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24567-473	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24567-474	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile

Table 2/3


Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24567-172	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

Référence catalogue	Expédition rapide
24567-172	No
24567-173	No
24567-174	No
24567-472	No
24567-473	No
24567-474	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

DIAGRAMMES



North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE