

Toit de ventilation | Armoires au sol, CVR



La plaque de toit ventilée offre une ventilation naturelle et économique tout en empêchant les insectes et la poussière d'entrer.

FONCTIONS

Description: Toit rehaussé avec ouies de ventilation de 2,5 mm et masse filtrante.

Matériau: Plaque en acier 1,5 mm. Masse filtrante : EU 4 conformément à la norme DIN 24185.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Resistance à la température: 100°C.

Protection: Conforme IP 31 | TYPE 1.

Unité de livraison: 1 pièce avec supports de montage et filtre de ventilation.

Note: Augmente la hauteur de l'armoire de 40 mm.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Autoportant	Acier doux	No

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Autoportant	Acier doux	No
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Autoportant	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE