


Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets



Barre de cuivre généralement logée à l'intérieur de l'appareillage électrique, des panneaux de commandes et des boîtiers de bus pour la mise à la terre. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.

FONCTIONS

Pour visser les câbles de mise à la terre avec des cosses-anneaux

Points de fixation filetés M5 au pas de 20 mm

Montage isolé par rapport au cadre

Capacité de courant maximale 200 A

Connexion 35 mm² avec une bride (accessoire 21120-209)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Kit de mise à la masse

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Matériau	Quantité par colis	Type	Expédition rapide
20118-860	440mm	Cuivre	1	Terminaison de bague	No
20118-861	980mm	Cuivre	1	Terminaison de bague	No
20118-862	1680mm	Cuivre	1	Terminaison de bague	No
20118-864	1980mm	Cuivre	1	Terminaison de bague	No

Référence catalogue	Longueur	Matériau	Quantité par colis	Type	Expédition rapide
20118-863	1900mm	Cuivre	1	Terminaison de bague	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE