

Glissière télescopique universel, fine, 2 U

Glissière télescopique universelle fine, 2 U.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Largeur de glissière k = 9,7 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 429 mm

Montage latéral sur montants 19" du bâti (plan 19" libre pour fixer les étagères /les tiroirs)

Butée de fin de course

Charge admissible par paire 46 - 57 kg

Longueur de course > 110 %

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Acier
Type de produit:	Glissière télescopique
Finition:	Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-071	356mm	2	57kg	Universel	No

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-074	508mm	2	55kg	Universel	No
20110-077	610mm	2	46kg	Universel	No
20110-073	457mm	2	55kg	Universel	No
20110-075	559mm	2	46kg	Universel	No
20110-072	406mm	2	55kg	Universel	No
20110-076	584mm	2	46kg	Universel	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les glissières télescopiques universelles peuvent également être installées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, elles sont compatibles avec des applications autres que 19".

Visserie de fixation pour montage au niveau du plan 19", à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE