

Varistar CP| Toit plein, avec zones prédécoupées



Toit avec zones de découpe à micro jonctions. Le joint balai, le protège-arête ou la tôle de protection doivent être choisis dans la gamme d'accessoires.

FONCTIONS

Toit plat avec zones prédécoupées

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Toit baie/bâti
Code couleur: RAL 7021
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Type	Expédition rapide
21630-457	600mm	600mm	1	Gris foncé	Découpe	No
21630-458	600mm	800mm	1	Gris foncé	Découpe	No
21630-459	600mm	900mm	1	Gris foncé	Découpe	No
21630-005	600mm	1000mm	1	Gris foncé	Avec perforations	No
21630-460	800mm	600mm	1	Gris foncé	Découpe	No

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Type	Expédition rapide
21630-461	800mm	800mm	1	Gris foncé	Découpe	No
21630-462	800mm	900mm	1	Gris foncé	Découpe	No
21630-024	800mm	1000mm	1	Gris foncé	Avec perforations	No
21630-012	600mm	1100mm	1	Gris foncé	Avec perforations	No
21630-023	600mm	1200mm	1	Gris foncé	Avec perforations	No
21630-026	800mm	1200mm	1	Gris foncé	Avec perforations	No
21630-025	800mm	1100mm		Gris foncé	Avec perforations	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les brosses et les bandeaux d'habillage dans la gamme d'accessoires.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE