

# Varistar CP| Bâti



Un cadre soudé Varistar CP est disponible pour les exigences de charge statique et peut être intégré à une plaque 19", ETSI ou de montage. Des roulettes peuvent également être ajoutées au cadre, si nécessaire.

Toutefois, si vous avez besoin de roulettes pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui comprend déjà des roulettes.

## FONCTIONS

Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021

Acier, 1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central

Charge statique admissible max. 1600 kg

Pieds réglables à commander séparément

## SPÉCIFICATIONS

**Charge statique:** 1600kg

**Type de produit:** Cadre baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-122           | 47U             | 2200mm  | 800mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-121           | 47U             | 2200mm  | 800mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-115           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-116           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-065           | 24U             | 1200mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-066           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-071           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-072           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-075           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-076           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-079           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-080           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-083           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-084           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-087           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-088           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-091           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-092           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-095           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-096           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-261           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 300mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-099           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-100           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-101           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-102           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-105           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-106           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-107           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-108           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-262           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | 300mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-111           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-112           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-113           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-114           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-117           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | 600mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-118           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | 800mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-119           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-120           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-067           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-068           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-073           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-074           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-077           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-078           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-081           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-082           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-085           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-086           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-089           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-090           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-093           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-094           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-097           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | 900mm      | 1                  | Gris foncé |
| 20630-098           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-123           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-126           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | 1000mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-125           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-128           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-124           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|------------|--------------------|------------|
| 20630-127           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-103           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-104           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-109           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 1100mm     | 1                  | Gris foncé |
| 20630-110           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 1200mm     | 1                  | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité                  | Matériau du bâti | Type     | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 20630-122           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-121           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-115           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-116           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-065           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-066           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-071           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-072           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-075           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-076           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-079           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité                  | Matériau du bâti | Type     | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 20630-080           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-083           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-084           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-087           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-088           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-091           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-092           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-095           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-096           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-261           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-099           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-100           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-101           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-102           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-105           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-106           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-107           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-108           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité                  | Matériau du bâti | Type     | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 20630-262           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-111           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-112           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-113           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-114           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-117           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-118           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-119           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-120           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-067           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-068           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-073           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-074           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-077           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-078           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-081           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-082           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-085           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité                  | Matériau du bâti | Type     | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 20630-086           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-089           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-090           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-093           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-094           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-097           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-098           | RAL 7021     |                             | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-123           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-126           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-125           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-128           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-124           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-127           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-103           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-104           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-109           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |
| 20630-110           | RAL 7021     | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 | Acier            | Standard | Varistar CP     | No                |



## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des roulettes peuvent être ajoutées au cadre. Si vous avez besoin d'une roulette pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui intègre déjà des roulettes.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**