


Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

Centrale d'électricité



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Board Depth	Groove Width	Couleur	Matériau	Product Family	Product Type
---------------------	-------------	--------------	---------	----------	----------------	--------------

34562-884	340 mm	2	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34562-885	400 mm	2	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34562-881	160 mm	2	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34562-883	280 mm	2	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34562-882	220 mm	2	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34564-881	160 mm	2.5	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail

34564-882	220 mm	2.5	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34564-883	280 mm	2.5	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34564-884	340 mm	2.5	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail
34564-885	400 mm	2.5	Silver	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Guide Rail

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Fonctionne avec
34562-884	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34562-885	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34562-881	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34562-883	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34562-882	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis

Référence catalogue	Type	Fonctionne avec
34564-881	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34564-882	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34564-883	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34564-884	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis
34564-885	Pour charge lourde	Subracks, Cases, Chassis

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE