

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse boîtier d'allumage pour ferrovière

Centrale d'électricité



L'unité de commande de soudure exothermique pour le rail nVent ERICO Cadweld Plus Impulse optimise le degré de flexibilité et de facilité d'utilisation de tous nos systèmes d'allumage. L'unité de commande est conçue avec précision et vous permet de choisir votre source d'alimentation : des piles AA standard aux batteries Lithium-Ion rechargeables dont vous disposez déjà sur site.

Pourquoi choisir notre dernier système d'allumage ? Sécurité, puissance et facilité d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

L'adhérence améliorée de l'outil électrique est ergonomique et facile à tenir

Le protège-gâchette à fermeture automatique empêche l'allumage accidentel, ce qui offre une sécurité accrue

Le compteur d'allumage LED fournit une information instantanée sur le moment de l'allumage et est visible dans des conditions extérieures ensoleillées

Le délai d'allumage de cinq secondes est une fonctionnalité de sécurité permettant à l'utilisateur d'interrompre l'allumage, si nécessaire

Indicateur de durée de vie de la batterie intégré à l'unité pour des mises à jour en temps réel sur la durée de vie de la batterie ; compatible avec les piles AA et rechargeables

Includes AA lithium batteries to power approximately 1200 connections

Rechargeable batteries from Milwaukee® or DEWALT® can be used to power approximately 1500 connections using a 4Ah battery

Adaptateurs de batterie disponibles avec les batteries rechargeables Milwaukee® ou DEWALT® (vendues séparément)

Le cordon à haute température avec une seule insertion moulée dans l'unité maintient le composant le plus souvent remplacé des systèmes d'allumage solidement fixé et fiable

La conception des pinces crocodiles de la terminaison, facile à utiliser, montre clairement une connexion positive dans la fenêtre d'inspection

Meets AREMA® C&S Manual Recommendations; Part 8.1.34, 2013

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Température de fonctionnement
PBPLUSCU2L15	-40 to 60 °C

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE