

Outdoor Modular VENT Cabinet

Centrale d'électricité



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from all sides

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Product Type	Product Family	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-337	Baie outdoor	Modulaire	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm
10149-334	Baie outdoor	Modulaire	29 U	1530 mm	700 mm	730 mm

Référence catalogue	Product Type	Product Family	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-336	Baie outdoor	Modulaire	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Wall Type	Door Type	Accès	Refroidissement	EMC Shielding	Conformité à
10149-337	Double Walled	Double Door	Avant	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4
10149-334	Double Walled	Single Door	Avant	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4
10149-336	Double Walled	Double Door	Avant	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4, RC2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Height dimensions are without base/plinth.

qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE